

涡旋混匀仪

简洁式设计和高度灵敏的感应器可以减少由于托举实验工具产生的臂膀压力，给人愉悦的工作状态。



VM-96T / VM-96A

※ 以上微板托盘（图片展示）为选配。

高度灵敏平台（标配）



触摸平台任何位置可以快速形成涡流



可以同时使用若干个试管



可以使用各种试管（离心试管、圆锥试管、试验试管等）



特点

- 平衡式设计和可靠的安全特点。
- 简介式设计，底部安装有防滑垫，可以放置在实验室桌、通风柜或者洁净台上。
- 在触摸式运行状态下，即使轻轻地触碰就能立刻进行混匀。
 - 由于内部装有高度灵敏的感应器，所以顶部平台每个点都能够及时反映。
- 有3种运行模式，速度可由旋钮控制。
 - VM-96A：触摸式、连续式、高效连续式
 - VM-96T：触摸式、连续式
- 内置的LED灯可以识别VM-96A的运行模式。
- 无火花的直流无刷电机具有安全、快速加速和少维护的特点。
- 超载保护和电流过载保护功能。
- 机壳由抗化学的PP注塑而成。
- 各种选配件可供选择。

型号		VM-96A	VM-96T	
转速范围 (rpm)		最高 3000		
速度控制		刻度		
运行模式		触摸式/连续式/高效连续式	触摸式/连续式	
振动模式		圆周轨道式		
振动幅度 (mm, inch, dia.)		4 / 0.16		
最大承载 (kg / lbs)		0.5 / 1.1		
电机输入/输出功率 (W)		12 / 6		
材质	平台	硅胶		
	主机	PP		
	电机	直流无刷电机		
尺寸	平台 (WxD) (mm / inch)	76x76 / 3x3		
	外部尺寸 ¹⁾ (WxDxH) (mm / inch)	154x210x84 / 6.1x8.3x3.3	148x159x77 / 5.8x6.3x3	
	净重 (kg / lbs)	3 / 6.6	2.6 / 5.7	
保护级别 (DIN EN 60529)		IP 42	-	
电源要求		AC 100V to 240V, 50Hz		
货号	韩式插头	AAH360215K	波斯青	橙色
			AAH361215BK	AAH361215RK
	美式插头	AAH360215U	波斯青	橙色
			AAH361215BU	AAH361215RU

1) 外部尺寸不包括选配件。
 ※ 工作温度：5℃ ~ 40℃，相对湿度：最大80%
 ※ 保护等级符合DIN EN 60529标准：防水·粉尘指数符合测试标准。
 ※ RoHS 仅适用VM-96A。
 ※ 为FDA项下注册公司，产品在FDA注册。

选配件



平台 (标配)



平台 (大口)



微板托盘



试管架粘合在托盘上，混匀时更加稳定。

货号	描述
VMS0058	平台 (标配)
VMS0063	平台 (大口)
VMS0008JT	微板托盘
AAA36520	带托盘的试管架 (最高 Φ50mm)
AAA36521	带托盘的试管架 (Φ10mm x 16支)
AAA36522	带托盘的试管架 (Φ12mm x 9支)
AAA36523	带托盘的试管架 (Φ15mm x 9支)
AAA36524	带托盘的试管架 (Φ20mm x 5支)
AAA36525	带托盘的试管架 (Φ25mm x 4支)
AAA36526	带托盘的试管架 (Φ8mm x 18支 & Φ10mm x 28支)